

# BISON MUSICA PRO

## Detaljerad specifikation

Musica Pro är vår storsäljare till professionella musiker som sätter framförandet i fokus. Denna stol är ett resultat av mångårigt och gediget arbete tillsammans med professionella utövare. Stolen har stora inställningsmöjligheter, vilket sker steglöst för individuellt och ergonomisk komfort. Sitthöjd och lutning justeras med graderade skruvben, medan ryggstöd och sittdjup regleras med ratt. Stolen är lätt att flytta och transportera. Genom att staplas i höjd kan åtta stolar transporteras på vår specialanpassade vagn.



## DIMENSIONER

Total djup	505-620mm
Total bredd	545-570mm
Sitthöjd	400-540mm
Sits bredd	430mm
Sits djup	470mm
Ryggjustering höjdded	160mm
Ryggjustering djup	115mm
Ryggjustering med snabbblås	Ja
Total höjd	680-980mm
Vikt	8,98kg

## KONSTRUKTION

Stomme	Stålrör 25x1,5mm
Tassar	Plast
Sits och rygg	Plywood
Tyg	Ulltyg Mega med slitstyrkan 200 000 varv (martindale), i offentlig miljö rekommenderas 30 000 varv, SS EN 1021:1-2 (cigarett & flamskydd). Ecolabel marked. IMO A 652 (16). SP Certifierat ISO 9001, ISO 14001
Stopning	30mm skum, flamsäker (polyeter)

## GENERELL INFO


Fabriksgaranti	10 år
Stapelbar på vagn, styck	8
Transport	Musica vagn
Artikelnummer	SI200

## MONTERINGSANVISNINGAR

- För in den längsta delen av B i rektangeln under sätet på C.
- Ryggstödet på A måste vridas 180 grader runt stängeln för montering.
- Fäst A på B.
- Skruva fast alla delar ordentligt.

## JUSTERINGSANVISNINGAR

- Genom att använda ratten på A kan du justera ryggstödet höjd.
- Genom att använda ratten under C kan du justera utrymmet på ditt sittrum på stolen.
- Benens höjd justeras med hjälp av cylindrarna längst ner på varje ben.



# BISON MUSICA PRO

Detaljerad specifikation

## STÅLDELAR

Ståldelarna har 10 års garanti. Stålet är tillverkat i Sverige och följer den svenska standarden för hållbar tillverkning. Vi använder pulverlack för att få den svarta färgen. Pulverlackering är tålig och mindre förorenande än traditionell lack och används helt utan lösningsmedel. Emellertid kan lacken någon gång bli kantad. Om du behöver reparera det använder du enkelt svart lack och en tunn pensel.

Du kan rengöra stålet med en dammtrasa, vatten och tvål.

## PLASTDELAR

Plastdelarna har 10 års garanti och behöver ingen speciell vård. Rengör med en dammtrasa, vatten och tvål. Om plastfötterna skadas eller om de kommer bort kan du byta dem kostnadsfritt inom garantiperioden.

Kontakta Bison Produkter AB på [info@bison.se](mailto:info@bison.se) så hjälper vi dig.

## TYG

Svenskt ulltyg (90% ull och 10% polyamid) med 200 000 martindale (i allmän miljö rekommenderas 30 000 martindale). SS EN 1021: 1-2 (cigarett- & flammskydd).

Du tar enkelt bort damm och annan lätt smuts med en klädborste. Annan smuts avlägsnas med en dammtrasa, vatten, och, vid behov, tvål.

Allt vårt tyg är certifierat med EU:s miljömärkning Ecolabel.

## KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående våra produkter. Du når oss på: [info@bison.se](mailto:info@bison.se) eller telefon +46 (0) 573-51010.